

Retentionseinlauf spezial mit Auslauf horizontal und Überlauf

RS596 spezial Retentionseinlauf mit Überlauf sowie Abgang horizontal aus rostfreiem Stahl 1.4301.
Schluckvermögen und Überlaufhöhe einstellbar gem. Ihren Angaben


Lavement de rétention trop-plein en acier Inox 1.4301 et le plomb horizontal, la capacité d'absorption et la hauteur déportement selon vos spécifications

Gewünschtes Retentionsschluckvermögenl/Min.

Désiré déglutition de rétention

Notüberlauf bauseits


débordement d'urgence externe



Spezialeinlauf mit Retentionsscheibe Überlauf
Klebeblech aufgeraut

Pos.

Stk



Nach dem Anschliessen der Abdichtungsfolie muss zwischen Überlaufhalter und Einlauftrand mit Spenglersilicon abgedichtet werden

Après le raccordement de l'étanchéité il faut faire un joint silicone (ferblantier) entre la plaque de collage et le pot de la naissance.